




## Ölstandsschauglas aus Kunststoff



SLNS



GF

R = Roter Punkt  
G = Dichtung



Abmessungen

Code	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm	Ch1	s	Stock
01SLNS-14	17	G 1/4"	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-38	18	G 3/8"	22	14	6,6	10,5	12	19	5	-
01SLNS-12	24	G 1/2"	28	16	8	11	16	27	5	-
01SLNS-34	30	G 3/4"	35	21	8	12	21	32	6	-
01SLNS-1	35	G 1"	43	32	11	12	24	36	6	-
01SLNS-114	42	G 1 1/4"	51	33	10	16	-	46	6	-
01SLNS-112	50	G 1 1/2"	58	40	10	20	-	-	-	-
01SLNS-2	64	G 2"	74	48	12	20	-	-	-	-
01SLNS-14.15	17	M 14x1.5	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-16.15	18	M 16x1.5	22	14	6,5	10	12	-	-	-
01SLNS-18.15	21	M 18x1.5	25	16	7	10,5	12	-	-	-
01SLNS-20.15	24	M 20x1.5	28	16	7,5	11	16	-	-	-
01SLNS-40.15	42	M 40x1.5	51	33	10	16	-	-	-	-

### Werkstoff

Durchsichtiges Spezial-Polyamidharz mit hoher mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Beständigkeit gegen chemische Wirkstoffe, Hydrauliköl, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe und diverse Lösungsmittel.

Flachscheibendichtung aus asbestfreier Fiber oder, auf Wunsch, aus Synthetikgummi (NBR) 70 Shore.

### Beschreibung

Ölstandsschauglas mit Gewinde und Sechskantkopf, geeignet für die Kontrolle der Hydraulikflüssigkeit bei Untersetzungsgetrieben, Öltanks und Ölkammern im Allgemeinen.

Dank der Schraubmontage auch einsetzbar bei unter Druck stehenden Ölkammern (Empfohlener max. Betriebsdruck 3 Bar).

Der rote Bezugspunkt, aufgedruckt im Heiß-Siebdruckverfahren, markiert die Mittellinie des transparenten Schauglases.

### Montage

Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegebenen Werte hinsichtlich des max. Anzugsmoments (Nm) beachtet werden.

Bei geringen Blechstärken (unter 5 mm) empfiehlt sich die Verwendung der Befestigungsmutter aus Messing, Artikel **GF**, die auf

Anfrage separat lieferbar ist.

### **Anmerkungen**

Empfohlener max. Betriebsdruck 3 bar.

Der Kontakt mit Alkohol im Allgemeinen, alkoholhaltigen Reinigungsflüssigkeiten, Kühlflüssigkeiten mit hohen Temperaturen und Wasser über 80°C ist zu vermeiden.

### **Verpackungseinheit**

SLNS-114/112/2/40.15: 50 Stück.

SLNS-34/1: 50 Stück.

SLNS-14/38/12/14.15/16.15/18.15/20.15: 100 Stück.